

Easy Subli

イージーサブリ

仕様

組成	平均厚さ	離けい紙	認証
ポリウレタン	220μ	糊なしポリエステル	REACH n° 1907/2006/EU

使用方法

対応素材	推奨カッティング設定			転写プレス時の設定			
	刃	刃圧	速度	時間	温度	圧力	剥離
綿、ポリエステル、 綿/ポリエステル混紡、 (ただし、昇華転写後 の生地には適さない)	45度	120 gf	20cm/秒	15秒	155度	中厚 (2,5/3,5bar)	温

- 印刷後、カットし、余計な部分をカス取りします
- プリントシートを手で剥がし、生地の上に置きます
- シリコンペーパーで覆います
- プレス条件に従いプレスを行います
- TTDspecialをつかうことで、離れたデザインも位置を保った状態で加工が可能になります。

この製品の非常に優れた点

- 昇華転写インクが使用可能です
- 素早く加工ができ、低温で加工ができます
- 綿や濃色生地に加工が可能です

注意:本加工を開始する前にテストすることを強くおすすめします

推奨するお手入れ、洗濯方法

洗濯	アイロン	乾燥機	ドライ クリーニング	保管期間	保管温度	保管環境	保管位置
水温は 60度まで 裏返し	可能 裏返し	可能	不可	2年間	18℃~26℃	埃と日光を さけること	垂直に立てる

- 初回の洗濯は、加工後24時間経過してからお願いいたします。
- 転写生地の推奨事項に準じます
- 漂白したり、強い洗濯用薬品などは使わないでください。

注意:この資料は変更される場合があります。最新バージョンはSiser社のHPをご確認ください。www.siser.com.
購入について、ご不明な点、詳細など、下記システムグラフィまでお問い合わせください。