

# Hi-5 Print

ハイファイブプリント

## 仕様

組成	平均厚さ	離けい紙	認証
ポリウレタン	85μ	糊なしポリエステル	REACH n° 1907/2006/EU 

## 使用方法

対応素材	推奨カッティング設定			転写プレス時の設定			
	刃	刃圧	速度	時間	温度	圧力	剥離
綿、ポリエステル、綿/ポリエステル混紡、ポリウレタン (ただし、昇華転写後の生地には適さない)	45度	50 gf	25cm/秒	5秒	120/150℃	高圧 (>3,5bar)	温

- 印刷後、カットし、余計な部分をカス取りします
- アプリケーションシートを使ってプリント部分を剥離します
- 該当の生地の上に配置します
- プレス条件に従いプレスを行います
- 離けい紙 (透明のフィルム) を剥がします ※温冷どちらでも可能です

### この製品の非常に優れた点

- 非常に薄い素材です
- 機能性の高い素材に対して有効的です
- 低温短時間で加工が可能です

**注意:** 本加工を開始する前にテストすることを強くおすすめします

## 推奨するお手入れ、洗濯方法

洗濯	アイロン	乾燥機	ドライクリーニング	保管期間	保管温度	保管環境	保管位置
水温は60度まで裏返し	可能裏返し	可能	不可	2年間	18℃~26℃	埃と日光をさけること	垂直に立てる

- 初回の洗濯は、加工後24時間経過してからお願いいたします。
- 転写生地の推奨事項に準じます
- 漂白したり、強い洗濯用薬品などは使わないでください。

**注意:** この資料は変更される場合があります。最新バージョンはSiser社のHPをご確認ください。www.siser.com. 購入について、ご不明な点、詳細など、下記システムグラフィまでお問い合わせください。



ブランド  
Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

販売  
国内総代理店

株式会社システムグラフィ  
910-0038  
福井県鯖江市下河端町4 1 4  
0778-51-7132 / 0778-51-7135  
www.s-graphi.co.jp

