

P.S. Electric – EasyWeed Electric

ピーエスエレクトリック

仕様

組成	平均厚さ	離けい紙	認証
ポリウレタン	90μ	糊付きポリエステル	REACH n° 1907/2006/EU OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 084270.0 CENTROCOT Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100 VEGANOK ZEBRA II 1004

使用方法

対応素材	推奨カッティング設定				転写プレス時の設定		
綿、ポリエステル、 綿/ポリエステル混紡 (ただし、昇華転写後 の生地には適さない)	刃	刃圧	速度	時間	温度	圧力	剥離
	45度	60 gf	20cm/秒	15秒	150度	中厚 (2,5/3,5bar)	温/冷

- デザインを反転してカットします
- カス取りを行います
- 該当の生地の上に配置します
- プレス条件に従いプレスを行います
- 離けい紙 (透明のフィルム) を剥がします ※温冷どちらでも可能です

この製品の非常に優れた点

- 非常に薄いシートです
- 明るめの色が多く、光沢感がきれいです

注意点:本加工を開始する前にテストすることを強くお勧めします

推奨するお手入れ、洗濯事項

洗濯	アイロン	乾燥機	ドライ クリーニング	保管期間	保管温度	保管環境	保管位置
水温は 60度まで 裏返し	可能	可能	不可	2年間	18℃~26℃	埃と日光を さけること	垂直に立てる

- 初回の洗濯は、加工後24時間経過してからお願いいたします。
- 転写生地の推奨事項に準じます
- 漂白したり、強い洗濯用薬品などは使わないでください。

**この資料は変更される場合があります。最新バージョンはSiser社のHPをご確認ください。www.siser.com.
購入について、ご不明な点、詳細など、下記システムグラフィまでお問い合わせください。**



ブランド
Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

販売
国内総代理店

株式会社システムグラフィ
910-0038
福井県鯖江市下河端町4 1 4
0778-51-7132 / 0778-51-7135
www.s-graphi.co.jp

