

Thermoreflex® Extra

サーモリフレックスエクストラ

仕様

組成	平均厚さ	離けい紙	認証
ポリウレタン	140-150μ	糊なしポリエステル	REACH n° 1907/2006/EU EN20471

使用方法

対応素材	推奨カッティング設定			転写プレス時の設定			
	刃	刃圧	速度	時間	温度	圧力	剥離
ナイロン、撥水生地、革	45度	1:70-100gf 2:130gf ※	20cm/秒	5+10秒	160度	中厚 (2,5/3,5bar)	温

- デザインを反転してカットします ※1:新品 2:使用済み
- カス取りを行います
- 該当の生地の上に配置します
- プレス条件に従い5秒間プレスを行います
- 離けい紙（透明のフィルム）を温かいうちに剥がします
- シリコンペーパー、ベーキングペーパーなどで10秒プレスして仕上げます

この製品の非常に優れた点

- ナイロンや、撥水生地などの難しい生地への加工が可能です。
- EN ISO20471規制に準拠

注意:本加工を開始する前にテストすることを強くお勧めします

推奨するお手入れ、洗濯事項

洗濯	アイロン	乾燥機	ドライクリーニング	保管期間	保管温度	保管環境	保管位置
水温は60度まで裏返し	可能裏返し	可能	不可	2年間	18℃~26℃	埃と日光をさけること	垂直に立てる

- 初回の洗濯は、加工後24時間経過してからお願いいたします。
- 転写生地の推奨事項に準じます
- 漂白したり、強い洗濯用薬品などは使わないでください。

この資料は変更される場合があります。最新バージョンはSiser社のHPをご確認ください。www.siser.com. 購入について、ご不明な点、詳細など、下記システムグラフィまでお問い合わせください。



ブランド
Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

販売
国内総代理店

株式会社システムグラフィ
910-0038
福井県鯖江市下河端町4 1 4
0778-51-7132 / 0778-51-7135
www.s-graphi.co.jp

