

EasyColor™

イージーカラーDVT

仕様

組成	平均厚さ	離けい紙	認証
ポリウレタン	100μ	非粘着	REACH n° 1907/2006/EU OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 22.HIT.05027 HOHENSTEIN HTTI VEGANOK AZIENDAN. 1004

使用方法

対応素材	推奨カッティング設定			転写プレス時の設定			
綿、ポリエステル、 綿/ポリ混紡、ポリウレタン (ただし、昇華転写後 の生地には適さない)	刃	刃圧	速度	時間	温度	圧力	剥離
	45°	50gf	20cm/秒	15秒	155°C	中厚 (2,5/3,5bar)	温

- 印刷後、カットし、余計な部分をカス取りします。
 - 不要部分は手作業またはTTD Advancedを使用して除去します。
 - TTDなしの場合: 155°Cで5秒予熱してください。
 - 衣類の上にデザインを配置します。 ※TTDを使用しない場合は、パーチメントペーパー(クッキングシート)で覆ってください。
 - 推奨パラメータ(155°C、15秒、中圧)に従ってプレスし、TTDまたはパーチメントペーパーを「温かいうちに」取り除いてください。
- クラフト・家庭用設定**
- 印刷後、5分間乾燥させてください。
 - カッティングマシン設定: - Silhouette(シルエット): 刃(Blade) 3、圧(Force) 3、速度(Speed) 8 - Cricut(クリカット): "Everyday iron on" 設定
 - 家庭用アイロンの場合: -「シルク(silk)」設定にします。-転写紙をパーチメントペーパーで覆います。-アイロンで90秒間プレスします(A5サイズの場合)。
 - パーチメントペーパーは「温かいうちに」取り除いてください。

注意: デスクトップ用インクジェットプリンターやインクの種類が多岐にわたるため、白または淡色の綿100%の衣類に使用する場合は、着用前に「裏返さず」に少なくとも60分の40°C洗濯サイクルを行うことを推奨します。

- この製品の非常に優れた点**
- ひとつながりのデザインであれば、アプリケーションテープは不要です。
 - ほぼすべての一般的なインクジェットシステムに適しています。
 - 仕上げに使用するパーチメントペーパーやテフロンシートによって、マット(つや消し)またはグロス(光沢)の仕上がりが選べます。
 - カス取りが非常に素早く行えます。

注意: 本加工を開始する前にテストすることを強くおすすめします

推奨するお手入れ、洗濯方法

洗濯	アイロン	乾燥機	ドライクリーニング	保管期間	保管温度	保管環境	保管位置
水温は40°Cまで裏返し	可能裏返し	可能	不可	2年間	18°C~26°C	埃と日光をさけること	垂直に立てる

- 初回の洗濯は、加工後24時間経過してからお願いいたします。
- 転写生地推奨事項に準じます。
- 漂白したり、強い洗濯用薬品などは使わないでください。

注意: この資料は変更される場合があります。最新バージョンはSiser社のHPをご確認ください。www.siser.com. 購入について、ご不明な点、詳細など、下記システムグラフィまでお問い合わせください。



ブランド
Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

販売
国内総代理店

株式会社システムグラフィ
910-0038
福井県鯖江市下河端町4 1 4
0778-51-7132 / 0778-51-7135
www.s-graphi.co.jp

